



MODEL 1**FORFRA****FRA SIDEN****OVENFRA****MODEL 2****FORFRA****BAGFRA****2. Monteringsoplæg.**

Afhængig af model-valg bruges galvaniseret hulplade, størrelse efter behov, masteklemmer, forskruninger, fleksibelt stål-kabelrør, gummistrimmel, afstandsstykker, spændebånd, bolte og møtrikker. Ved begge modeller skal hulplade have afrundede hjørner, og slebne kanter.

Model 1 er den model vi ser mest potentiale i; den har en høj placering på bagsiden af spyddet, og kan ret nemt monteres, med brug af få materialer.

Model 2 kan monteres enten på for eller bagside af spyddet, og fordeler vægten bedre på spyddet.